

# Defros BK-H

## 经济型耐高温高pH值杀菌剂

### 简介

Defros BK-H是霍夫曼化学公司生产的低毒广谱高效杀菌剂，尤其适合高温和强碱性环境。Defros BK-H被广泛应用于金属切削液、粘合剂、乳胶漆、聚合物乳液、密封剂、矿砂浆和颜料浆等水性产品，可有效而且低成本的抑制产品生产、存储过程中细菌与真菌的滋生。

Defros BK-H的活性组分为特殊结构的甲醛释放体。

### 典型特性

外观	无色至浅黄色液体
密度 ( g/ml,25°C )	1.150
气味	类似氨味
闪点 ( ISO 2719 )	>100°C
溶解性	可与水、多数低分子醇混溶
稳定性	温度：< 80°C；pH值范围：8-12

\*\*典型特性不应视为产品规格

### 产品优势

- 不含AOX
- 可用于高温环境，80°C以下均可使用
- 低使用量，高性价比
- 具有广谱活性，可有效抑制细菌和真菌滋生
- pH值适用范围广，在8-12范围内均可使用
- 相容性优异，与各种表面活性剂和乳化剂相容，与它们的离子特性无关

### 使用方法/用量

Defros BK-H可以在生产过程的任何阶段加入，但建议在生产过程中尽早加入，有利于彻底保护产品。使用时要注意加入时的温度、pH值和氧化还原电势不会影响本产品的稳定性。

Defros BK-H通常推荐使用浓度为0.1-0.2%。具体的，在金属切削液浓缩液中的推荐使用浓度为2-4%，在稀释液中推荐使用0.15%。合适的用量取决于微生物物种、pH值、温度及保存期限等，建议通过试验确定最佳用剂量。

对于特殊应用，请咨询霍夫曼化学公司在当地的销售部门来获取相关的信息。

## 相容性

通常情况下，本品与微生物敏感配方中大多数原料相容。但是，由于配方、原材料、生产条件的不同，我们建议客户使用之前检验其相容性。

## 包装/有效期/储存

<b>包装</b>	25kg 或 200kg 塑料桶
<b>有效期</b>	12 个月 ( 储存在 20°C 左右 )
<b>储存</b>	应在 5-40°C 之间储存，避免阳光直接照射

## 操作处置

操作人员需要具备基本的使用和处理工业化学品技术和专业知识。

通常，避免在没有足够通风的环境中使用本品，避免产品与眼睛、皮肤的接触，应采用必要的防护措施，如戴安全护目镜、手套和防护服。一旦不小心接触到眼睛和皮肤，应立即用大量的温水冲洗，必要时需接受医疗服务。

## 安全/标签/毒性

使用本产品前请仔细阅读MSDS。其中包含关于产品安全、标签、毒性的进一步信息。

### 总部

Peter Merian-Strasse 54  
4002 Basel  
Switzerland  
Telefon +41 61 272 00 50  
Telefax +41 61 272 00 51

这些建议和数据，无论是口头的、书面的或者从我们实验结果推测的，均是基于我们现有的知识和经验。我们提供这些信息是基于我们公司良好的信誉，但我们不作任何保证，原因是产品的使用条件和方法不在我们控制范围内。客户应当采取适当的措施以保证我们的产品能满足特定的工艺和用途。买方保证在使用我们的产品的过程中不侵害第三方的知识产权。

### 北京

地址：北京市朝阳区北苑路奥运媒体村  
C7-503  
邮编：100107  
电话：86 10 84828911  
传真：86 10 84828933

如您有任何需求，请与当地霍夫曼销售代表联系。如需获得更多的信息可访问网址：

[www.hofmann-chemie.com](http://www.hofmann-chemie.com) [www.hofmann-chem.cn](http://www.hofmann-chem.cn)

© HOFMANN CHEMIE AG, 2010